

Garant
**Schneidenträger Heavy-Duty-Plus für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich
D1 / D2: 334/999mm**

Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 274082 334/999 |
| GTIN | 4062406378677 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung
Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021 – 275048.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274006.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

$D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 334 mm |
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 999 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 120 mm |
| Einsatzart | links |
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 8 mm |
| Produktart | Schneidenträger |

