

**Garant****Einsteckplatte Vollradius, HB9140, Stechbreite w: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	275045 6
GTIN	4062406378783
Artikelklasse	21H

**Beschreibung****Verwendung:**

Für Schneidenträger Nr. 274030 – 274090.

**Passend für:**

Schneidenträger Nr. 274030 – 274134.

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/U
Stechbreite w	6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB9140
Anzahl Wechsel/Schneiden	1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	130 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	110 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	M
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		