



## Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M10



### Bestelldaten

Bestellnummer	623503 M10
GTIN	4062406380557
Artikelklasse	62C

### Beschreibung

**Ausführung:**

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

**Verwendung:**

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425.

**Norm:**

**DIN 22417 A**

### Technische Beschreibung

für Schrauben	M10
Kopfhöhe Innenmaß F	15,05 mm
Schaft-Ø	19 mm
Schaftlänge	140 mm
Norm	DIN 22417 A
Abtriebsprofil	3-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Stahlrohr
Oberfläche	verzinkt
Produktart	Steckschlüssel