



Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M8



Bestelldaten

Bestellnummer	623503 M8
GTIN	4062406380540
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Technische Beschreibung

Kopfhöhe Innenmaß F	12,05 mm
für Schrauben	M8
Schaftlänge	125 mm
Schaft-Ø	15 mm
Norm	DIN 22417 A
Abtriebsprofil	3-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Stahlrohr
Oberfläche	verzinkt
Produktart	Steckschlüssel