



Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M5



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 623503 M5 |
| GTIN | 4062406380526 |
| Artikelklasse | 62C |

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmuttern nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Schaftlänge | 100 mm |
| für Schrauben | M5 |
| Schaft-Ø | 10 mm |
| Kopfhöhe Innenmaß F | 8,3 mm |
| Norm | DIN 22417 A |
| Abtriebsprofil | 3-kant-Steckschlüssel |

| | |
|------------|----------------|
| Werkstoff | Stahlrohr |
| Oberfläche | verzinkt |
| Produktart | Steckschlüssel |