



Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	623503 M12
GTIN	4062406380564
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Technische Beschreibung

für Schrauben	M13
Schaftlänge	160 mm
Kopfhöhe Innenmaß F	16,55 mm
Schaft-Ø	19 mm
Norm	DIN 22417 A
Abtriebsprofil	3-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Stahlrohr
Oberfläche	verzinkt
Produktart	Steckschlüssel