



Dreikant-Steckschlüssel, für Schrauben: M6



Bestelldaten

Bestellnummer	623503 M6
GTIN	4062406380533
Artikelklasse	62C

Beschreibung

Ausführung:

Aus Präzisions-Stahlrohr, verzinkt, mit Drehstift.

Verwendung:

Für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und für Dreikantmutter nach DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Technische Beschreibung

Kopfhöhe Innenmaß F	10,05 mm
Schaftlänge	112 mm
Schaft-Ø	12,5 mm
für Schrauben	M6
Norm	DIN 22417 A
Abtriebsprofil	3-kant-Steckschlüssel

Werkstoff	Stahlrohr
Oberfläche	verzinkt
Produktart	Steckschlüssel