

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	N

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T302
Toleranz	G
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Sorte	HU7315-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen