

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CC.T 120404 HU7315-1 Sorte: HU7315-1  
 Spanbrecher: AF  
 Toleranz: G  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HU7315-1
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	G

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	unbeschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	AF
Hauptanwendung	N
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120404
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen