

**Garant****Schneideisen HSS, MF: 12X1,25****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 141050 12X1,25 |
| GTIN          | 4045197084088  |
| Artikelklasse | 11K            |

**Beschreibung****Ausführung:**Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.****1 3/4 Gang Anschnitt.****Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Steigung       | 1,25 mm   |
| Höhe           | 10 mm     |
| Außen-Ø        | 38 mm     |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindegröße   | M12×1,25  |
| Gewindeart     | MF        |
| Flankenwinkel  | 60 Grad   |
| Schneidstoff   | HSS       |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

## Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Öl                            | geeignet         |                |          |
| trocken                       | bedingt geeignet |                |          |