

**Garant****Schneideisen Sechskant, M: M14****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 140920 M14    |
| GTIN          | 4045197083913 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. **Ohne** Schälanschnitt. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Hinweis:**

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2 mm

Schlüsselweite: 36 mm

Höhe: 14 mm

**Technische Beschreibung**

|                |       |
|----------------|-------|
| Schlüsselweite | 36 mm |
| Höhe           | 14 mm |
| Steigung       | 2 mm  |
| Gewindegröße   | M14   |
| Gewindeart     | M     |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Flankenwinkel  | 60 Grad      |
| Schneidstoff   | HSS          |
| Norm           | DIN 382      |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g    |
| Produktart     | Schneideisen |

### Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)              | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet |                |          |
| CuZn                           | bedingt geeignet |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |                |          |