

**HOLEX®**
**Schneideisen HSS, M× Steigung: 12X1,5**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	141060 12X1,5
GTIN	4045197084378
Artikelklasse	12K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	1,5 mm
Höhe	10 mm
Außen-Ø	38 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	12
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts