

HOLEX®
Schneideisen HSS-E, M× Steigung: 10X1

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141065 10X1 |
| GTIN | 4045197595300 |
| Artikelklasse | 12K |

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------|-------|
| Steigung | 1 mm |
| Höhe | 11 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Außen-Ø | 30 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindegröße | 10 |
| Gewindeart | MF |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |