

**HOLEX®****Schneideisen HSS, M× Steigung: 16X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141060 16X1,5
GTIN	4045197084392
Artikelklasse	12K

**Beschreibung****Ausführung:**Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.****1 3/4 Gang Anschnitt.**

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 14 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	1,5 mm
Höhe	14 mm
Außen-Ø	45 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	16
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts