



Schneideisen HSS-E, M× Steigung: 12X1,25



Bestelldaten

Bestellnummer	141065 12X1,25
GTIN	4045197595331
Artikelklasse	12K

Beschreibung

Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS E

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 10 mm

Technische Beschreibung

Höhe	10 mm
Steigung	1,25 mm

Außen-Ø	38 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	12
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts