

HOLEX®
Schneideisen HSS, M× Steigung: 20X1,5

Bestelldaten

Bestellnummer	141060 20X1,5
GTIN	4045197084415
Artikelklasse	12K

Beschreibung
Ausführung:

 Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**
1 3/4 Gang Anschnitt.

Gewindeart: MF

Flankenwinkel: 60 Grad

Schneidstoff: HSS

Norm: EN 22568

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 14 mm

Technische Beschreibung

Steigung	1,5 mm
Höhe	14 mm
Außen-Ø	45 mm

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	20
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts