

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 3X0,35

Bestelldaten

Bestellnummer	130470 3X0,35
GTIN	4045197066862
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**

Gewinde aus dem Vollen geschliffen und hinterschliffen.

Gewindeart: MF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Toleranzklasse: ISO 1 4H

Gewindesteigung: 0,35 mm

Gesamtlänge L: 40 mm

Schaft-Ø D_s: 3,5 mm

Schaft-Vierkant □: 2,7 mm

Kernloch-Ø: 2,65 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	3 mm
Gewindesteigung	0,35 mm
Kernloch-Ø	2,65 mm
Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Toleranzklasse	ISO 1 4H

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 2181
Gewindetiefe	6 mm
Gewindeart	MF
Gewindegröße	M3×0,35
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		

Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet