

**Garant****Schneideisen, BSW: W5/32****Bestelldaten**

Bestellnummer	141550 W5/32
GTIN	4045197084453
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für Whitworth-Gewinde** nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

**Technische Beschreibung**

Höhe	7 mm
Gewinde-Ø	3,97 mm
Gänge pro Zoll	32
Außen-Ø	20 mm
Gewindegröße	W5/32
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	mittel

Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		