

Garant
Schneideisen, G: G3/8

Bestelldaten

Bestellnummer	142060 G3/8
GTIN	4045197084668
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Sechskant-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 19

Gewinde-Ø: 16,66 mm

Schlüsselweite: 41 mm

Höhe: 14 mm

Technische Beschreibung

Höhe	14 mm
Schlüsselweite	41 mm
Gewinde-Ø	16,66 mm
Gänge pro Zoll	19
Gewindegröße	G3/8

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		