

Garant
Schneideisen, G: G3/4

Bestelldaten

Bestellnummer	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:
Sechskant-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

Verwendung:
Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 26,44 mm

Schlüsselweite: 50 mm

Höhe: 16 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	26,44 mm
Höhe	16 mm
Schlüsselweite	50 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewindegröße	G3/4

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		