

Garant**Schneideisen, BSW: W1/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	141550 W1/2
GTIN	4045197084521
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	12,7 mm
Höhe	14 mm
Außen-Ø	38 mm
Gewindegröße	W1/2
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	mittel

Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		