

Garant**Schneideisen, UNC: 3/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 3/8-16
GTIN	4045197084811
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Technische Beschreibung

Höhe	11 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewinde-Ø	9,53 mm
Außen-Ø	30 mm
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		