

Garant**Schneideisen, UNF: 5/16-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	142620 5/16-24
GTIN	4045197084910
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	7,94 mm
Gänge pro Zoll	24
Höhe	9 mm
Außen-Ø	25 mm
Gewindegröße	5/16-24 UNF
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNF

Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		