

Garant**Schneideisen, UNF: 7/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	142620 7/16-20
GTIN	4045197084934
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 11,11 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

Höhe	11 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Gänge pro Zoll	20
Außen-Ø	30 mm

Gewindegröße	7/16-20 UNF
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		