

**Garant****Schneideisen, UNC: 1/2-13****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.**

**Technische Beschreibung**

Höhe	14 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Gänge pro Zoll	13
Außen-Ø	38 mm
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		