

Garant**Schneideisen, UNF: 1/2-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	20
Höhe	10 mm
Gewinde-Ø	12,7 mm
Außen-Ø	38 mm
Gewindegröße	1/2-20 UNF
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNF

Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		