

Garant
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/8

Bestelldaten

Bestellnummer	130560 G1/8
GTIN	4045197067692
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 9,73 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 7 mm

Schaft-Vierkant □: 5,5 mm

Kernloch-Ø: 8,8 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	28
Kernloch-Ø	8,8 mm
Gewinde-Ø	9,73 mm
Gewindesteigung	0,907 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	7 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gewindetiefe	29,19 mm

Gewindegröße	G1/8
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		