

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 19

Gewinde-Ø: 16,66 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 15,25 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	16,66 mm
Gänge pro Zoll	19
Kernloch-Ø	15,25 mm
Gewindesteigung	1,337 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindetiefe	49,98 mm
Gewindegröße	G3/8
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet