

Garant
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/2

Bestelldaten

Bestellnummer	130560 G1/2
GTIN	4045197067722
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 20,96 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s: 16 mm

Schaft-Vierkant □: 12 mm

Kernloch-Ø: 19 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	20,96 mm
Kernloch-Ø	19 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	16 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	12 mm
Gewindetiefe	41,92 mm

Gewindegröße	G1/2
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		