

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VC.T 110304 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mmVorschub f : 0,03 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G

Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Sorte	HU7315-1
Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AF
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen