

Garant**Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1****Bestelldaten**

Bestellnummer	130560 G1
GTIN	4045197067746
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Verwendung:**

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 33,25 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø D_s: 25 mm

Schaft-Vierkant □: 20 mm

Kernloch-Ø: 30,75 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	11
Gewinde-Ø	33,25 mm
Kernloch-Ø	30,75 mm
Gewindesteigung	2,309 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	25 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm

Gewindetiefe	66,5 mm
Gewindegröße	G1
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		