

Garant**Grundloch-Gewindebohrer kurz + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Einschnitt-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Einschnitt-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 134650 und Kernlochbohrer Nr. 114150
Norm: DIN 352

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 352

Produktart

Gewindebohrer

Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer kurz M M3	134650 M3
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M6	134650 M6
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M4	134650 M4
Spiralbohrer HSS N Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M10	134650 M10
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M8	134650 M8
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M5	134650 M5
Maschinen-Gewindebohrer kurz M M12	134650 M12
Kassette leer Typ 3	146960 3