

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNC: 3/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130700 3/4-10
GTIN	4045197068118
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

 2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Verwendung:
Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 351

Gänge pro Zoll: 10

Gewinde-Ø: 19,05 mm

Gesamtlänge L: 105 mm

 Schaft-Ø D_s: 14 mm

Schaft-Vierkant □: 11 mm

Kernloch-Ø: 16,5 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	2,54 mm
Kernloch-Ø	16,5 mm
Gewinde-Ø	19,05 mm
Gänge pro Zoll	10
Norm	DIN 351
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	14 mm
Gesamtlänge L	105 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Gewindetiefe	57,15 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	3/4-10 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet