

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNF: 10-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Gänge pro Zoll: 32

Gewinde-Ø: 4,83 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

Schaft-Ø D_s: 5,5 mm

Schaft-Vierkant □: 4,3 mm

Kernloch-Ø: 4,1 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	4,1 mm
Gänge pro Zoll	32
Gewinde-Ø	4,83 mm
Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	5,5 mm

Gesamtlänge L	50 mm
Schaft-Vierkant □	4,3 mm
Gewindetiefe	9,66 mm
Gewindesteigung	0,794 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	10-32 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet