

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, BSW: W1/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	130670 W1/4
GTIN	4045197067852
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.****Verwendung:****Für Whitworth-Gewinde** nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 6,35 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

Schaft-Ø D_s: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 5,1 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,27 mm
Gänge pro Zoll	20
Kernloch-Ø	5,1 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	12,7 mm
Gewindegröße	W1/4
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 351
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet