

Garant**Entgratungssenker 90°, Typ: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	150065 5
GTIN	4045197085368
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schafrichtung.

Innenkühlung: nein

für Bohrungs-Ø: 2 - 5 mm

Kopf-Ø: 10 mm

Gesamtlänge L: 46 mm

Schaft-Ø D_s: 6 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungs-Ø	2 - 5 mm
Kopf-Ø	10 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		