

Garant**Entgratungssenker 90°, Typ: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	150065 10
GTIN	4045197085375
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schafrichtung.

Innenkühlung: nein

für Bohrungs-Ø: 5 - 10 mm

Kopf-Ø: 14 mm

Gesamtlänge L: 55 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungs-Ø	5 - 10 mm
Kopf-Ø	14 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		