

Garant**Kegelsenker einschneidig 90°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 12,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150050 12,5
GTIN	4045197085306
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Axial-radial hinterschleifener Kegelmantel für ratterfreies Entgraten und Ansenken. Dadurch hohe Oberflächengüte der Senkung. Große Spankammer für sehr gute Späneabführung. Problemloser Nachschliff an der flachen Zahnbrust.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	12,5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	M
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		