

**HOLEX****Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	150320 6
GTIN	4045197086044
Artikelklasse	12M

**Beschreibung****Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Alle Senker mit 3 Schneiden**, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Hinweis:**

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

---

## Zubehör

Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150175 6
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150175 19
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150175 10
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150175 15
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150175 8