

HOLEX**Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	150320 7
GTIN	4045197086051
Artikelklasse	12M

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	7
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150175 8
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150175 6
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150175 15
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150175 25
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150175 19
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150175 10