



Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	150175 8
GTIN	4045197085733
Artikelklasse	12M

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,09 mm/U
Schafttoleranz	h9
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2 mm
Außen-Ø	8 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		