



Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	150175 25
GTIN	4045197085849
Artikelklasse	12M

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Kegelsenker in preiswerter Ausführung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
Außen-Ø	25 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,2 mm/U
für Senkschrauben DIN 7991	M12
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,8 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Gesamtlänge L	67 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		