

**Kegelsenker-Satz Nr. 150180 mit Kassette 90°, TiN, Anzahl Senker: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	150340 6
GTIN	4045197086075
Artikelklasse	12M

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 15 mm	150184 15
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 19 mm	150184 19
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 10 mm	150184 10
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 10 mm	150180 10
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 10 mm	150182 10

HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150182 11,5
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150184 11,5
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 8 mm	150180 8
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 19 mm	150182 19
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 8 mm	150182 8
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 15 mm	150182 15
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 6 mm	150180 6
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150180 11,5
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° Außen-Ø Dc 6 mm	150182 6
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 15 mm	150180 15
Kegelsenker 90° Außen-Ø Dc 19 mm	150180 19
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 8 mm	150184 8
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen 90° Außen-Ø Dc 6 mm	150184 6