

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 7****Bestelldaten**

Bestellnummer	150315 7
GTIN	4045197365033
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	7
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9

Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	34 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	8 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150170 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150170 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150170 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150170 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150170 25
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150170 8