

Garant**Kegelsenker-Satz Nr. 150170 mit Kassette 90°, TiAlN, Anzahl Senker: 17****Bestelldaten**

Bestellnummer	150315 17
GTIN	4045197365040
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Inhalt:je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	17
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C

Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	34 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150170 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150170 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150170 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150170 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150170 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150170 25

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 23 mm	150170 23
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 7 mm	150170 7
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 5 mm	150170 5