

HWPickardt

Schlagrad 0 – 9, Schrifthöhe: 3mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	085465 3
GTIN	4250191110057
Artikelklasse	08W

Beschreibung**Ausführung:**

Höchste Qualität durch CNC-Gravur und Schlagkopfvergütung. Bedienfreundlich durch Sichtgravur und erodierte Aufschlagfelder. Radbreite = Schrifthöhe + 3 mm.

Verwendung:

Handliche Lösung zum variablen Signieren von Materialien mit einer **Festigkeit bis 1200 N/mm²**.

Hinweis:

Buchstabenschlagräder (3 Räder) oder mit Sonderzeichen sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

maximale Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche	1200 N/mm ²
Schrifthöhe	3 mm
Schlagrad-Außen-Ø	78 mm
Kernbohrungs-Ø	10 mm
Produktart	Schlagrad

