

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Ferrit, Ø: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085910 40
GTIN	2050000964794
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Geschirmter Flachgreifer mit Magnetkern aus **Hartferrit**.

- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen / Einkleben und Fixieren / Halten.

Technische Beschreibung

Ø	40 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Gewicht	55 g
Höhe	8 mm
Nennhaltekraft	125 N
Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet