

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150379 mit Kassette 90°, TiCN, Anzahl Senker: 17****Bestelldaten**

Bestellnummer	150385 17
GTIN	4045197445834
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

**Alle Senker mit 3 Schneiden**, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

**Inhalt:**

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Technische Beschreibung**

Anzahl Senker	17
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiCN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS E

Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150379 25
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 5 mm	150379 5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 7 mm	150379 7
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150379 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150379 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150379 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150379 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150379 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 23 mm	150379 23