

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Ferrit, Ø: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085915 20
GTIN	2050000965265
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Flachgreifer aus Hartferrit mit Gewindebuchse.**
- **Verzinkte Oberfläche.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 120 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Schraubbefestigung.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Ø	20 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	120 °C
Gewinde	M3 mm
Höhe	6 mm
Nennhaltekraft	30 N
Höhe mit Gewinde	13 mm
Gewindebuchse	ja
Gewicht	11 g

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3	085921 M3
---	-----------