



## Druckluft-Exzentrerschleifer, Typ: G2438-65N



### Bestelldaten

Bestellnummer	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. **Komfortable Anwendung** durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. **Robuster, laufruhiger** und **schwingungsarmer Druckluftantrieb** mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel. Für den **Grob- und Zwischenschliff** mit 5 mm Hub **ohne Absaugung**.

#### Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

#### Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.

Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

### Technische Beschreibung

Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht	0,9 kg
maximale Drehzahl	12000 min <sup>-1</sup>
maximaler Luftbedarf	540 l/min
Herstellerbezeichnung	G2438-6.5N

Arbeitsgeräusch	85 dB(A)
maximale Vibration nach EN	10,5 m/s <sup>2</sup>
Hub	5 mm
Produktart	Exzentrerschleifer

## Zubehör

Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 400	567775 400
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 120	567775 120
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 40	567775 40
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 320	567775 320
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 240	567775 240
PU-KlettschleiftellerDynaMaze Außen-Ø 150 mm	567872 150
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 800	567775 800
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 60	567775 60
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 180	567775 180
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 80	567775 80
Papier-Klett-Schleifscheibe (A)Lochung 6fach + 1 Körnung 600	567775 600